



Apertura nervature su Stavax

Dimensioni nervature :
Larghezza = 1,4 mm
Profondità = 5,9 mm

Macchina : Makino A55E
Attacco : HSK A 63
Mandrino : ER
Materiale : Stavax bonificato
Lubrificazione : aria

Dimensioni pezzo :
Larghezza = 190 mm
Profondità = 190 mm



HLRS 2014-015-060

S= 14000 g/min
F= 700 * mm/min
Ad=0,04 mm
Rd= 1,4

* Limite dovuto alla geometria pezzo


Tempo contatto con una fresa = 16 ore
Rugosità = Ra 0,45 microns



La linea di fresatura HLRS 2T & 4T
la puoi trovare nel catalogo



Altre linee



**Catalogo elettronico
Utensili MD**

Richiedi il CD aggiornato
o scarica il catalogo da :
www.ttetec.eu



DataMilling

Programma per il calcolo dei
Parametri di taglio su
www.ttetec.eu

T.T.E. srl
Via Trebbia 41/a – 23868 Valmadrera – Lecco
Tel 0341 207108 info@ttetec.it